


CODICE PRODOTTO
DH3

Tecnologie
UV HD



**SCATOLA DA 3
LENTI A CONTATTO**

Disponibile in stock e
private label

VISION PLUS 55 BIO - T

TECHNICAL FILE

Materiale	Hioxifilcon D (Hema + GMMA)
Contenuto d'acqua	55%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.20 mm
Spessore centrale	0.11 mm (a -3.00 Dt)
Tinta Manipolazione	Leggermente azzurrata
Stabilizzazione	Disegno prismatico
Orientamento	Tracciatura a 270°
Cilindri	-0.75 , -1.25, -1.75, -2.25
Asse	da 10° a 180° (step di 10°)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GMMA nella formulazione della lente: aumenta la biomimetività di questa lente a contatto, grazie alla sua capacità di attrarre e trattenere l'acqua.

Realizzate con Tecnologia HD, ad alta definizione, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita.

La superficie asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale.

Lente e immersa in soluzione salina tamponata con sodio ialuronato per una maggiore bagnabilità e lubrificazione.

La correzione per l'astigmatismo è posta sulla superficie interna della lente, per maggiore stabilità e visione più nitida.

Stabilizzazione a disegno prismatico: migliora la stabilità della lente sull'occhio, riducendo le rotazioni e mantenendo l'asse corretto

Tracciatura a 270°: segno di orientamento sulla lente per facilitare il corretto posizionamento durante l'applicazione.

Con filtro UV integrato nel materiale


GAMMA POTERI

-12.00 Dt ~ +6.00 Dt

da -12.00 a -6.50 (0.50 step)
da plano a -6.00 (0.25 step)
da +0.25 a +6.00 (0.25 step)

PRODUCT CODE
DH3

Technologies



**BOX WITH 3
CONTACT LENSES**

Available in stock and
private label

VISION PLUS 55

BIO - T

TECHNICAL FILE

Material	Hioxifilcon D (Hema + GMMA)
Water content	55%
Geometry	Aspherical
Base curve	8.60 mm
Diameter	14.20 mm
Central thickness	0.11 mm (a -3.00 Dt)
Handling tint	Light Blue
Stabilization	Prismatic design
Orientation	Tracking at 270°
Cylinder	-0.75 , -1.25, -1.75, -2,25
Axis	from 10° to 180° (10° steps)

PRODUCT FEATURES

GMMA in the lens formulation: increases the biomimetic properties of this contact lens thanks to its ability to attract and retain water.

Made with HD technology to compensate for visual aberrations caused by the application of the lens to the eye and offer sharper, more defined vision.

The aspheric surface is produced with high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface.

The lens is immersed in a saline solution buffered with sodium hyaluronate for greater wettability and lubrication.

The astigmatism correction is placed on the inner surface of the lens for greater stability and sharper vision.

Prismatic design stabilization: improves lens stability on the eye, reducing rotation and maintaining the correct axis.

270° marking: orientation mark on the lens to facilitate correct positioning during application.

With UV filter integrated into the material.

POWER RANGE

-12.00 Dt ~ +6.00 Dt

from -12.00 to -6.50 (0.50 step)
from plano to -6.00 (0.25 step)
from +0.25 to +6.00 (0.25 step)