

CODICE PRODOTTO
DS3

Tecnologie
UV HD GH



SCATOLA DA 3
LENTI A CONTATTO

Disponibile in stock e
private label

HYDROSI 100-T ONE | TORIC

TECHNICAL FILE

Materiale	Innofilcon A
Contenuto d'acqua	45%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.20 mm
Spessore centrale	0.093 mm (a -3.00 Dt)
Tinta Manipolazione	Leggermente azzurrata
Dk	88
Dk/t	95
Orientamento	Tracciamento a 270°
Modulo	0,8 Mpa
Cilindro	-0.75 - 1.25 -1.75 -2,25
Asse	da 10° a 180° (step di 10°)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzate con Tecnologia HD, ad alta definizione, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale

Elevata permeabilità all'ossigeno per favorire il corretto metabolismo corneale

Lente immersa in soluzione salina tamponata con sodio ialuronato per miglior bagnabilità e lubrificazione, soprattutto nelle prime ore d'uso

Modulo elastico 0,8 MPa: garantisce un buon equilibrio tra maneggevolezza e comfort, facilitando l'applicazione della lente

Con filtro UV integrato nel materiale

GAMMA POTERI

-12.00 Dt ~ +6.00 Dt

da -12.00 a -6.50 (0.50 step)
da -6.00 a +6.00 (0.25 step)

**PRODUCT CODE
DS3**

Technologies

UV HD GH



**BOX OF 3
CONTACT LENSES**

**Available in stock and
private label**

HYDROSI 100-T ONE | TORIC

TECHNICAL FILE

Materials	Innofilcon A
Water Content	45%
Geometry	Aspheric
Base Curve	8.60 mm
Diameter	14.20 mm
Central Thickness	0.093 mm (a -3.00 Dt)
Handling Tint	Slightly Blue
Dk	88
Dk/t	95
Orientation	Tracking at 270°
Module	0,8 Mpa
Cylinder	-0.75 - 1.25 -1.75 -2,25
Axis	from 10° to 180° (step by 10°)

PRODUCT FEATURES

Designed with HD (High Definition) technology to compensate for visual aberrations caused by the lens sitting on the eye and provide sharper, clearer vision

The aspheric optical surface is manufactured using high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface

High oxygen permeability to support proper corneal metabolism

Lens immersed in a buffered saline solution with sodium hyaluronate for improved wettability and lubrication, especially during the first few hours of wear

Elastic modulus of 0.8 Mpa: ensures a good balance between ease of handling and comfort, making it easier to insert the lens

With a UV filter integrated into the material

POWER RANGE

-12.00 Dt ~ +6.00 Dt

from -12.00 to -6.50 (0.50 steps)
from -6.00 to +6.00 (0.25 steps)